

Plantillas calefactadas con mando a distancia.

PLANTILLAS CALEFACTADAS

- Fabricadas en OrthoLite, más malla tejida aislante conservadora de calor.
- Mayor soporte y amortiguación, disminuye la fatiga.
- Garantizada protección contra sudoración y los malos olores producidos por la humedad.



pdf
SABER MÁS
PLANTILLAS
CALEFACTADAS

Compra

Ver Video

- Acción antimicrobiana, ayuda a eliminar la acumulación de bacterias.
- 3 niveles de temperatura 40°C, 50°C, 60°C.
- Duración hasta 7 horas.
- Control de temperatura por mando a distancia.
- Homologación GS, CE y RoHS.

Las **plantillas calefactadas de Tugga** aumentan tu comodidad y seguridad cuando el frío afecta a tus pies. Las plantillas calefactadas se alimentan mediante **baterías de Ion-Litio de 1.800 mAh** que permiten una duración de funcionamiento de 7 horas (dependiendo de la intensidad media utilizada). El control de la temperatura se realiza mediante un mando a distancia con el que se consigue una adecuada sensación de confort. Las plantillas calefactadas se adaptan a cualquier tipo de calzado y tamaño de pie.

Realizada en **OrthoLite+malla** tejida es un material que actúa como aislante conservando el calor durante más tiempo. La tecnología OrthoLite integrada en el calzado ofrece mayor soporte y amortiguación, disminuyendo la fatiga comparado con una plantilla básica. OrthoLite también **garantiza una protección contra la sudoración y malos olores** producidos por la humedad. Están elaboradas con una combinación de poliuretano (PU) y materiales de caucho reciclado. El transporte de humedad y su acción anti-microbiana se benefician de las células abiertas de la espuma de poliuretano y la fuerza de los biocidas utilizados. Ayudando a inhibir la acumulación de bacterias.

Las plantillas calefactadas son perfectas para usar con:

- **Botas de esquí**
- **Botas de Snowboard**
- **Botas de trabajo**
- **Botas de agua**
- **Calzado clásico**
- **Calzado deportivo**

Características

1. Control por Radio Frecuencia.
2. Baterías de Ion-Litio de 1800 mAh.
3. Muestra su estado de funcionamiento en diferentes niveles.
4. Mantiene el calor en climas fríos.
5. Largo tiempo de trabajo y rendimiento.
6. Pieza calefactora localizada en la zona de la planta del pie.
7. Función terapéutica.
8. Adecuadas para diferentes tipos de calzado.
9. A prueba de agua y desodorante.
10. Respetuosas con el medio ambiente y seguras.
11. Aprobadas con certificados CE y RoHS.

Especificaciones técnicas

Voltaje: 3.7V

Voltaje de carga: 3.0V – 4.2V

Protección contra exceso de tensión: 4.2V

Modo de carga: CC / CV

Entrada: AC/100-230V 40 - 60Hz.

Capacidad de carga: 1800 mAh.

Eficiencia de potencia de salida: $\geq 98 \%$

Protección contra sobre-descarga de tensión: 3.0V

Temperatura de carga: 0° C - 45° C (32 ° F - 113 ° F)

Salida: DC/8.4V 500 mAh*2

Las baterías de polímero de litio tienen la ventaja de una mayor seguridad, están libres de fugas de ácido, son extremadamente delgadas, están exentas de efecto memoria y tiene un largo ciclo de vida con **más de 800 recargas**.

Instrucciones de funcionamiento

El mando a distancia permite un fácil control de encendido/apagado de las plantillas. Cuando se **pulsa cualquier botón gris del mando a distancia, las plantillas comienzan a funcionar**. Presionando el **botón rojo deja de funcionar**.

Pulsa el botón **gris H**, la luz del mando a distancia se encenderá una vez, dentro de las plantillas se encenderán 3 LEDs, y el circuito generará alta potencia de calor hasta 60° C.
Pulsa el botón **gris M**, la luz del mando a distancia se encenderá una vez, dentro de las plantillas se encenderán 2 LEDs, y el circuito generará media potencia de calor hasta 55° C.
Pulsa el botón **gris L**, la luz del mando a distancia se encenderá una vez, dentro de las plantillas se encenderá 1 LED, y el circuito generará baja potencia de calor hasta 50° C.

Presiona el interruptor rojo de apagado, la luz LED del control remoto se encenderá una vez, la luz LED interior de las plantillas se apagará, y dejará de funcionar.

OBSERVACIÓN: Si pierde el mando a distancia, puede gestionar la temperatura pulsando el botón interior de cada una de las plantillas.

Funcionamiento Manual (sin mando a distancia)

Pulsa el botón ON / OFF en el interior de la plantilla durante 3 segundos, las 3 luces LED de la plantilla se encenderán durante unos segundos. La plantilla comenzará a generar calor en el modo de alta potencia.
Pulsa de nuevo el botón, las 2 luces LED de la plantilla se encenderán durante unos segundos. La plantilla comenzará a generar calor en el modo de potencia media.
Pulsa de nuevo el botón, una luz LED de la plantilla se encenderá durante un segundo. La plantilla comenzará a generar calor en modo baja potencia.
Pulsa el botón otra vez, la plantilla trabajará de forma cíclica.
Pulsa el botón durante 3 segundos, la luz LED se apagará y la plantilla dejará de funcionar.

Instrucciones de temperatura y carga

Las plantillas calefactadas **pueden recargarse y reutilizarse**. La temperatura en alta potencia puede llegar hasta 60° C (140 ° F), la temperatura a media potencia puede alcanzar hasta 55° C (131 ° F), y la temperatura en baja potencia alcanza hasta 50° C (122 ° F). El tiempo de carga de las baterías es de unas 4 horas, funcionando durante 6-7 horas en modo L baja potencia, 4-5 horas en modo M media potencia y 3-4 horas en modo H alta potencia. Para **la carga de las baterías es necesario extraer las plantillas del calzado**, introducir el cable conector en la parte trasera de la plantilla y conectar el cargador AC a la red. Cuando las baterías están en proceso de carga muestran un indicador rojo, y cuando ya están cargadas, un indicador verde.

Tallas 35 - 40 y 41-46.

TALLA HOMBRE				TALLA MUJER			
EUR	US	UK	MM	EUR	US	UK	MM
39 2/3	7	6	261	34 1/3	5	2	227
41	8	7	270	35	5.5	2.5	231
41 2/3	8.5	7.5	274	35 2/3	6	3	235
42 1/3	9	8	278	36 1/3	6.5	3.5	239
43	9.5	8.5	282	37	7	4	243
43 2/3	10	9	287	37 2/3	7.5	4.5	247
44 1/3	10.5	9.5	291	38 1/3	8	5	252
45	11	10	295	39	8.5	5.5	257
46 1/3	12	11	304	39 2/3	9	6	261
47 2/3	13	12	313	40 1/3	9.5	6.5	266
				41	10	7	270
				42	11	8	276